

**Fresa per spallamenti a 90°, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 100/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Classe articolo	220

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta fresa per spallamenti con sedi degli inserti su più lati per condizioni di lavorazione stabili.

Utilizzabile come **fresa ad alto avanzamento** in combinazione con l'inserto 215117 UNI.

Uso:

Con inserti a 3 taglienti bilaterali XNEX0806.. o inserti a 3 taglienti unilaterali XNEX0806.. **ad alto avanzamento.**

Nota:

Giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,8** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP.**

Descrizione tecnica

Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	4 mm
Set di viti per inserti	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	50 mm
Inserto adatto	XNEX 0806..
Ø Tagliente D_c	100 mm
Ø Foro di attacco	32 mm

Numero taglienti Z	8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	differente
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti