



Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: MINI



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

COLOUR MATCH. LED speciale con valore CRI elevato per una **resa perfetta dei colori** e un'altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l'uso in officine di verniciatura. **Lente di vetro intercambiabile** e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana. **MINIMATCH.** Con funzione 2 COLOUR LIGHT. Questo tipo di funzione permette di scegliere tra due temperature cromatiche a seconda del tipo di lavoro da eseguire. Luce calda (4.500 K) per superfici chiare e luce fredda (6.500 K) per superfici scure.

Lampada da lavoro manuale a batteria ricaricabile a tenuta di polvere e di acqua. Gancio girevole robusto e potente magnete integrato. Testa della lampada flessibile (orientabile di 180°).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica.

Descrizione tecnica

Tipo di batteria	Ioni di litio
------------------	---------------

Luce colorata	Colore reale
Luce colorata	bianco freddo
Luce colorata	bianco caldo
Corrente di illuminazione	200 lm
Tensione batteria	3,7 V
Capacità batteria	1,6 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	1
Temperatura cromatica	4500 - 6500 K
Valore CRI	96
Grado di protezione IP	IP 65
Larghezza complessiva	60 mm
Durata	2 h
Lunghezza complessiva	156 mm
Peso	190 g
Zona ATEX	Nessuna
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro