



## Lampada da lavoro a batteria con LED a colori COLOUR MATCH, Modello: MULTI3



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081514 MULTI3
GTIN	5708997356531
Classe articolo	08C

### Descrizione

#### Esecuzione:

**COLOUR MATCH.** LED speciale con valore CRI elevato per una **resa perfetta dei colori** e un'altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l'uso in officine di verniciatura. **Lente di vetro intercambiabile** e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana. **MULTIMATCH 3.** Lampada da lavoro a batteria, portatile e potente, con 5 livelli di temperatura cromatica. Indicatore posteriore della capacità della batteria e della durata residua. Base d'appoggio integrata per il montaggio diretto sullo stativo Scangrip 081252 1,35-3.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluso caricabatterie.

Grado di protezione IP: IP 67

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 3000 lm

Durata: 15 h

Valore CRI: 96

Numero di batterie contenute: 1

Tipo di batteria: Ioni di litio

## Descrizione tecnica

Luce colorata	Colore reale
Corrente di illuminazione	3000 lm
Durata	15 h
Capacità batteria	4 Ah
Numero di batterie contenute	1
Tensione batteria	11,1 V
Zona ATEX	Nessuna
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Lunghezza complessiva	240 mm
Larghezza complessiva	230 mm
Valore CRI	96
Peso	1970 g
Denominazione originale prodotto	MULTIMATCH 3
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro