



Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: SUN3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081513 SUN3
GTIN	5708997356517
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

COLOUR MATCH. LED speciale con valore CRI elevato per una **resa perfetta dei colori** e un'altissima durata dei LED. Ideale per tutti i lavori di verniciatura, lucidatura, pulizia e preparazione. Concepita per l'uso in officine di verniciatura. **Lente di vetro intercambiabile** e resistente contro tutti i tipi di solvente, anche in caso di pulizia quotidiana. **SUNMATCH 3.** Torcia da lavoro a batteria con 5 livelli di temperatura cromatica selezionabili (funzione ALL DAYLIGHT). Lampada da lavoro manuale a batteria ricaricabile a tenuta di polvere e di acqua. Gancio girevole robusto e potente magnete integrato. Testa della lampada flessibile (orientabile di 180°).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e cavo USB.

Grado di protezione IP: IP 65

Zona ATEX: Nessuna

Corrente d'illuminazione: 500 lm

Durata: 4 h

Valore CRI: 96

Numero di batterie contenute: 1

Tipo di batteria: Ioni di litio

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	2,6 Ah
Corrente d'illuminazione	500 lm
Tensione batteria	3,7 V
Luce colorata	Colore reale
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Durata	4 h
Larghezza complessiva	60 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Valore CRI	96
Lunghezza complessiva	190 mm
Peso	270 g
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	SUNMATCH 3
Tipo di prodotto	Lampade da lavoro

Accessori

BATTERIA PER SUNMATCH 2/3	03.5375
---------------------------	---------