

**Garant**

**Barra alesatrice per tornitura, destra, Ø codolo DS / larghezza gola w:  
16/1,5Xmm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273790 16/1,5X
GTIN	4062406087203
Classe articolo	21W

**Descrizione****Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

**Descrizione tecnica**

Larghezza gola w	1,5 mm
$t_{\text{max}}$ . Lavorazione interna	6 mm
Spostamento centrale $L_3$	10,5 mm
Vite	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø Preforatura minimo $D_{\text{min}}$	19 mm
Sporgenza totale $L_1$ portainseriti arretrati	30 mm
Lunghezza complessiva L	180 mm
Ø Codolo $D_s$	16 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

---

## Accessori

Vite di bloccaggio Modello 12

279815 12

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500