

Garant**Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Ø codolo DS / larghezza gola w:
16/1,5Xmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273791 16/1,5X
GTIN	4062406088613
Classe articolo	21W

Descrizione**Esecuzione:**

In acciaio per utensili ad alta resistenza ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità della superficie e la produttività.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	180 mm
t_{max} . Lavorazione interna	6 mm
Sporgenza totale L_1 portainseriti arretrati	30 mm
Larghezza gola w	1,5 mm
Vite	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Spostamento centrale L_3	10,5 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	19 mm
Ø Codolo D_s	16 mm
Campo di applicazione	Scanalatura radiale interna
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Possibilità di troncatura assiale	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 12

279815 12

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15

674248 TX15

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500