



Avvitatori pneumatici a percussione, Modello: W2412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079171 W2412
-----------------	--------------

GTIN	7322590052553
------	---------------

Classe articolo	03R
-----------------	-----

Descrizione

Esecuzione:

Tutti i dati tecnici si riferiscono a una pressione dinamica di **6,3 bar** e al \varnothing interno indicato del tubo flessibile.

Potenti avvitatori a percussione.

Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura, convertibile per **rotazione oraria e antioraria**.

· **Ben equilibrato ed ergonomico.**

Uso:

Per punti di difficile accesso e spazi ristretti.

Ricambi:

Assortimenti selezionati di manutenzione (service kit): sono disponibili su richiesta assortimenti di pezzi di ricambio per la manutenzione preventiva e periodica per la maggior parte degli utensili pneumatici Atlas Copco.

Descrizione tecnica

Altezza	178 mm
---------	--------

Portautensile con profilo di azionamento	□
--	---

Campo di coppia	100 - 300 Nm
Dimensione portautensile	1/2 pollici
Peso	1,4 kg
Lunghezza	113 mm
Fabbisogno massimo d'aria	780 l/min
Rumorosità	88 dB(A)
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M16
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	10 mm
Numero massimo giri	7400 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	5,6 m/s ²
Denominazione originale prodotto	W2412
Forma	Pistola
Raccordo pneumatico	1/4 pollici
Filettatura di raccordo	BSP
Tipo di prodotto	Avvitatori