

**Garant****Maschio a mano singolo Sgrossatore, non rivestito, M: M27****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130410 M27
GTIN	4062406088606
Classe articolo	11G

**Descrizione****Esecuzione:**

Maschio a filettare, **composto da sbozzatore, semifinitore e finitore. Sbozzatore con imbocco lungo.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 352

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 110 mm

Ø codolo D<sub>s</sub>: 20 mm

Quadro del codolo □: 16 mm

Ø preforo: 24 mm

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	3
Profondità filettatura	81 mm
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS E
Ø Preforo	24 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub>	20 mm
Passo della filettatura	3 mm
Norma	DIN 352

Ø Filettatura	27 mm
Quadro del codolo □	16 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Lunghezza complessiva L	110 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Misura del filetto	M27
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	A
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro cieco
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		

Uni	idoneo
Olio	idoneo
a secco	limitatamente adatto