

Garant**Set di punte elicoidali in HSS-Co8 n. art. 114550, in cassetta, TiAlN, Modello: 1-10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	115370 1-10
GTIN	4062406089870
Classe articolo	11B

Descrizione**Esecuzione:**

Composto da punte elicoidali a norma DIN 338.

Descrizione tecnica

Punte a misure crescenti di	0,5 mm
Numero di punte	19
Codolo	Codolo cilindrico
Intervallo di diametri	1 - 10 mm
Numero taglienti Z	2
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS Co 8
Norma	DIN 338
Tolleranza Ø nominale	h8
Angolo di affilatura	135 grado
Angolo dell'elica	35 grado
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

Scheda tecnica

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	37 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	31 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	12 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	6 m/min	S
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		

Accessori

Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 2,5 mm	114550 2,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 5 mm	114550 5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 3,5 mm	114550 3,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 4,5 mm	114550 4,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 8 mm	114550 8
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 4 mm	114550 4
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 1 mm	114550 1
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 5,5 mm	114550 5,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 6,5 mm	114550 6,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 9 mm	114550 9
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 10 mm	114550 10
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 8,5 mm	114550 8,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 9,5 mm	114550 9,5
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 7 mm	114550 7
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 6 mm	114550 6
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 1,5 mm	114550 1,5

Scheda tecnica

Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 2 mm	114550 2
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 3 mm	114550 3
Punte elicoidali in HSS-Co8 Ø DC h8 7,5 mm	114550 7,5
Cassetta vuota, per punte elicoidali DIN 338 Modello 1-10	115470 1-10