

Garant**Ganascia Gripp oscillante, Per modello: 160****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 361129 160 |
| GTIN | 4062406090272 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di presa n. art. 361160 7 e 361238 – 361250. Per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Nota:

Raccomandazioni per il montaggio su **modulo di serraggio fisso**.

Contro-ganascia adatta n. art. 361128.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------|----------|
| Lunghezza l_1 | 40 mm |
| Altezza ganasce h | 40 mm |
| Altezza h_1 | 40 mm |
| Larghezza ganasce b | 160 mm |
| Per codice a colori | Xpent1-2 |
| Angolo di oscillazione | 30 grado |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Lunghezza ganasce l | 78,5 mm |
| Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |