

Garant**Ganascia riportata standard rivestita, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363014 80
GTIN	4062406090531
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.
Con rivestimento sulla superficie di serraggio liscia per una forza di tenuta ottimale.

Descrizione tecnica

b_1	80 mm
Altezza ganasce h	28 mm
Altezza h_1	3 mm
Per codice a colori	Xtric 80
Lunghezza l_1	3 mm
Lunghezza ganasce l	50 mm
Altezza h_2	13 mm
Peso	0,45 kg
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

