


Garant**Ganascia riportata sistema LANG, Per modello: 80****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 363018 80 |
| GTIN | 4062406090548 |
| Classe articolo | 310 |

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.

Una goffratura preliminare del profilo dei denti è necessaria.

b_1 : 80 mm

Altezza ganasce h : 28 mm

Altezza h_1 : 3 mm

Altezza h_2 : 13 mm

Lunghezza ganasce l : 50 mm

Lunghezza l_1 : 3 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|----------|
| Lunghezza l_1 | 3 mm |
| b_1 | 80 mm |
| Altezza ganasce h | 28 mm |
| Lunghezza ganasce l | 50 mm |
| Altezza h_1 | 3 mm |
| Per codice a colori | Xtric 80 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Altezza h ₂ | 13 mm |
| Peso | 0,45 kg |
| Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |