

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 165****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313715 165
GTIN	2050001929686
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhmm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Altezza H	32 mm
Per tipo mandrino	165 mm
Larghezza cava D	12 mm
Lunghezza L	72 mm
Larghezza B	32 mm
Distanza fori b	20 mm

Per filettatura DIN 912	M10
Distanza fori a	15 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio