

**Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Acciaio, Per tipo mandrino: 250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313435 250
GTIN	2050001929525
Classe articolo	33T

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhmm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Per tipo mandrino	250 mm
Altezza H	70 mm
Lunghezza L	80 mm
Distanza fori b	28 mm
Distanza fori a	30 mm

Larghezza B	180 mm
Larghezza cava D	21 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio