



Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe base e morsetti temprati, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 315/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313137 315/8
GTIN	2050001928931
Classe articolo	33U

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.**
- **Lunga durata con la massima precisione.**
- **Sistema modulare con bussole di protezione.**
- **Tempi di allestimento minimi.**
- **Corpo del mandrino temprato fino a Ø 315 mm.**
- **Grande foro passante (Dim. E!).**
- **Spina di sicurezza per la massima sicurezza d'uso.**
- **Griffe base compatibili con i mandrini del sistema "F" e del sistema "Duro".**
- **Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.**
- **Elevata precisione di serraggio dei Ø interni più piccoli.**

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.

Incluso 1 set di griffe base e morsetti duri.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200 – 313350.

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Campo di serraggio con morsetti temprati esterni: 14 - 333 mm

Campo di serraggio con morsetti temprati interni: 95 - 326 mm

Corsa di serraggio per griffa S: 9,9 mm

Ø esterno A: 323 mm

Passaggio E: 92 mm

Ø contropunta B: 139,735 mm

Descrizione tecnica

Ø contropunta B	139,735 mm
Corsa di serraggio per griffa S	9,9 mm
Attacco a cono corto	8
Dim. viti prigioniera	M16
Numero di viti prigioniera	4
Numero max. giri	3400 min ⁻¹
Passaggio E	92 mm
Modello	315
Peso	62,6 kg
Ø esterno A	323 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	14 - 333 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	95 - 326 mm
Chiave esagono interno K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk

Tipo di prodotto

Mandrini autocentranti
a comando tangenziale

AccessoriSet di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino
315

313205 315

Set di 3 griffe base dentatura diritta Per tipo mandrino 315

313207 315

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 315

313250 315

Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino
315

313200 315

Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 315

313210 315