

**Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno, Per tipo mandrino: 315****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313770 315
GTIN	2050001929853
Classe articolo	33T

**Descrizione****Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita**.  
Temperate.

**Uso:**

Per serraggio interno ed esterno.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhme e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

**Le ganasce riportate e a gradino acquistate successivamente vanno rettificate nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

**Descrizione tecnica**

Per tipo mandrino	315 mm
Altezza H	52 mm
Larghezza B	50 mm

Distanza fori b	30 mm
Larghezza cava D	21 mm
Distanza fori a	20 mm
Lunghezza L	104 mm
Per filettatura DIN 912	M16
Materiale	Acciaio 16MnCr5
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio