

**Garant****Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 32****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309621 32
GTIN	4062406093464
Classe articolo	31Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Ghiera di serraggio interna con filettatura esterna. **Con scanalature.**

**Per:**

Mandrini portapinza ER con filettatura interna.

**Accessori speciali:**

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Nota:**

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	40 mm
Filettatura	M40×1,5
Per ER	32 mm

Coppia di serraggio massimo	70 Nm
Lunghezza complessiva L	17,5 mm
Apertura chiave SW	32 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera