

Garant**Ghiera di serraggio ER interna, Per ER: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	309621 40
GTIN	4062406093471
Classe articolo	31Z

Descrizione**Esecuzione:**

Filettatura e cono rettificati in un'unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.

Ghiera di serraggio interna con filettatura esterna. **Con scanalature.**

Per:

Mandrini portapinza ER con filettatura interna.

Accessori speciali:

Chiave a forchetta semplice (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Anelli di tenuta n. art. 309625; 309630; 309635; 309645.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	20 mm
Ø Esterno D	50 mm
Filettatura	M50x1,5

Per ER	40 mm
Coppia di serraggio massimo	120 Nm
Chiave a settore adatta n. art. 628400	45/50
Norma	DIN 6499 D
Tipo di prodotto	Ghiera