



## Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 250



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313715 250
GTIN	2050001929709
Classe articolo	33T

### Descrizione

**Esecuzione:**

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

**Mandrini autocentranti** Schunk, Röhmm e altre marche.

**Accessori speciali:**

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

**Nota:**

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

### Descrizione tecnica

Lunghezza L	110 mm
Larghezza cava D	16 mm
Altezza H	42 mm
Per tipo mandrino	250 mm
Distanza fori b	30 mm
Per filettatura DIN 912	M12

Distanza fori a	30 mm
Larghezza B	40 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio