



Mandrini autocentranti con comando tangenziale ROTA-S 2.0 con attacco a cono corto e griffe integrali, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 315/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Classe articolo	33U

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio delle ganasce.**
- **Lunga durata con la massima precisione.**
- **Sistema modulare con bussole di protezione.**
- **Tempi di allestimento minimi.**
- **Corpo del mandrino temprato fino a \varnothing 315 mm.**
- **Grande foro passante (Dim. E!).**
- **Spina di sicurezza per la massima sicurezza d'uso.**
- **Griffe base compatibili con i mandrini del sistema "F" e del sistema "Duro".**
- **Serraggio flessibile di pezzi di piccole e grandi dimensioni.**
- **Elevata precisione di serraggio dei \varnothing interni più piccoli.**

Uso:

Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Materiale:

Completamente in acciaio, adatto a numeri di giri elevati (vedere tabella).

Fornitura:

1 Chiave di serraggio di sicurezza e 1 set di viti di fissaggio.
Incluso 1 set di morsetti integrali interne ed esterne.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 313200 – 313350.

Descrizione tecnica

Numero di viti prigioniera	4
Dimensione viti prigioniera	M16
Passaggio E	92 mm
Attacco a cono corto	8
Numero massimo giri	3400 min ⁻¹
Ø Contropunta B	139,735 mm
Peso	62,6 kg
Ø Esterno A	323 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati interni	95 - 326 mm
Corsa di serraggio per griffa S	9,9 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	14 - 333 mm
Modello	315
Chiave esagono interno K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Accessori

Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 315	313250 315
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 315	313205 315
Set di 3 griffe basedentatura diritta Per tipo mandrino 315	313207 315
Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 315	313210 315
Set di 3 griffe basedentatura obliqua Per tipo mandrino 315	313200 315