

FRANKEN**Lavagna flipchart, Modello: 20****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 974540 20 |
| GTIN | 4016946211451 |
| Classe articolo | 930 |

Descrizione**Esecuzione:**

Lavagna ad altezza regolabile **magnetica** e **scrivibile**. Supporto a cambio rapido per tutti i tradizionali blocchi di fogli per flipchart. Con pratico vano portaoggetti. Facile montaggio senza utensili. Flipchart **mobile**. Base circolare in plastica rinforzata in fibra di vetro con 5 ruote con dispositivo di bloccaggio e 2 bracci laterali.

Verniciatura:

Grigio chiaro.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--|
| Numero di ruote | 5 |
| Situazione di montaggio | Base circolare in plastica con 5 ruote |
| Lavagna altezza | 950 mm |
| Lavagna larghezza | 670 mm |
| Materiale base | Plastica rinforzata con fibra di vetro |
| Peso | 10 kg |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Larghezza piano d'appoggio | 625 mm |
| Regolabili in altezza | sì |
| Modello | 20 |
| Altezza | 1950 mm |
| Profondità piano d'appoggio | 575 mm |
| Con set di pennarelli | no |
| Campo di regolazione altezza | 1800 - 1950 mm |
| Tipo di prodotto | Lavagna a fogli mobili |