

Madia con sportelli scorrevoli, Larghezza: 1200 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974210 1200
GTIN	2050002049635
Classe articolo	91Q

Descrizione

Esecuzione:

Armadio con porte scorrevoli in legno con parete centrale e 2 ripiani centrali (rispettivamente a destra e a sinistra della parete centrale), spessore 25 mm, regolazione con passo di 32 mm. Armadio con parete posteriore robusta a vista. Fornitura inclusa di maniglia ad arco. Zoccolo in acciaio di h 30 mm incl. viti per la regolazione dell'altezza. Serratura a cilindro con 2 chiavi.

Verniciatura:

in legno con rivestimento in melammina grigio metallizzato. **Zoccolo** grigio metallizzato **termovernicciato**.

Regolazione dell'altezza con passo: 32 mm

Altezza: 779 mm

Larghezza: 1200 mm

Profondità: 450 mm

Altezza utile: 705 mm

Numero ripiani: 2

Descrizione tecnica

Larghezza	1200 mm
poss. chiusura sistemica	no
Superficie corpo	Legno
Numero ripiani	2

Colore impugnatura	grigio metallizzato
Altezza utile	705 mm
con zoccolo	sì
Forma impugnatura	Maniglia ad arco
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	no
Codice serratura sostituibile per personalizzazione	no
Materiale zoccolo	Lamiera di acciaio
Profondità	450 mm
Zoccolo h	30 mm
Altezza	779 mm
Colore frontalini	grigio metallizzato
Colore zoccolo	grigio metallizzato
Colore corpo	grigio metallizzato
Spessore ripiano	25 mm
Regolazione dell'altezza con passo	32 mm
Tipo di prodotto	Armadio per ufficio