

**Garant****Cartuccia Medium-Plus per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio  
D1 / D2: 342/999mm****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 274040 342/999 |
| GTIN            | 4062406093952  |
| Classe articolo | 21U            |

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.  $D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

**Uso:**

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° intaglio di cava.

**Descrizione tecnica**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Ø Minimo 1° intaglio $D_1$          | 342 mm |
| Ø Massimo 1° intaglio $D_2$         | 999 mm |
| Profondità di taglio cave $t_{max}$ | 32 mm  |
| Tipo di impiego                     | destra |
| Chiave di sistema                   | sì     |
| Larghezza gola $w$                  | 4 mm   |

Tipo di prodotto

Cartuccia