

**Garant****Cartuccia Medium per scanalatura frontale, sinistra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 34/50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274012 34/50
GTIN	4062406094133
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275000 – 275015.

**Uso:**

In combinazione con il portautensili n. art. 274002 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274001 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° intaglio di cava.

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo 1° intaglio $D_1$	34 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$	22 mm
Ø Massimo 1° intaglio $D_2$	50 mm
Tipo di impiego	sinistra
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	3 mm

Tipo di prodotto

Cartuccia