

**FAHRION®**  
FAHRLEITUNG PRESCHNITT**Pinza elastica tonda, DIN 6343, 185 E, Ø Attacco: 21 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	329555 21
GTIN	4045197724779
Classe articolo	34D

**Descrizione****Esecuzione:**

Pinze di serraggio, **profilo tondo, crescente di 1 mm. Al momento dell'ordine indicare il Ø di serraggio desiderato.**

**Norma:****DIN 6343****Precisione:**

**Tolleranze di concentricità:** D = da 1 a 10 mm = 0,02 mm D = da 10 a 30 mm = 0,03 mm D = da 30 a 60 mm = 0,04 mm.

**Nota:**

Altri diametri e forme (per es. quadro o esagonale) **su richiesta!**

Profilo con Ø compreso fra 4,0 e 8,0 mm, liscio. Con scanalature trasversali a partire da Ø 9,0 mm.

**Descrizione tecnica**

F	66 mm
K	84 mm
Angolo $\alpha$	15 grado
A	73 mm
Ø Attacco	21 mm
Lunghezza complessiva L	110 mm

Modello	185 E
Tipo di prodotto	Pinza di serraggio