

Set di strumenti di misura, Numero degli utensili: 8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	952083 8
GTIN	2050002005105
Classe articolo	91A

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell'espanso è impermeabile e resistente agli oli. **Strato superiore color antracite**, quello inferiore **di contrasto color grigio** mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952083: 1 pz.
Calibro a corsoio con nonio HOLEX n. art. 410200 Dim. 150: 1 pz.
Squadra a cappello HOLEX n. art. 452600 Dim. 150×100: 1 pz.
Goniometro HOLEX n. art. 453000 Dim. 120×150: 1 pz.
Punta a tracciare in metallo duro di HOLEX n. art. 458800 Dim. HM: 1 pz.
Riga in acciaio HOLEX n. art. 461805 Dim. 300: 1 pz.
Flessometro GARANT n. art. 462201 Dim. 2,5: 1 pz.
Metro pieghevole in plastica WIHA n. art. 466200 Dim. 2: 1 pz.
Livella a bolla HOLEX con magnete n. art. 467436 Dim. 400: 1 pz.

Descrizione tecnica

Peso	1,368 kg
Larghezza	200 mm
Numero degli utensili	8
Profondità	600 mm
Larghezza in G	8
Profondità in G	24

Esecuzione	con strumento di misura
Forma in espanso rigido LD45, spessore	30 mm
Riempimento di un cassetto in G	8x24
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

Accessori

Alloggiamento in espanso rigido per assortimenti di utensili per set in espanso rigido 952083	952001 952083
Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300
Calibri a corsoio Nonio 1/20 Intervallo di misurazione 150 mm	410200 150
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Livella a bolla in alluminio con magnete Lunghezza 400 mm	467436 400
Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 150X100 mm	452600 150X100
Punta a tracciare diritta in HM Modello	458800
Goniometro ad arco semplice Ø Goniometro x Lunghezze dei fianchi 120X150 mm	453000 120X150