

## Tavolo da ufficio Faggio, Larghezza: 1600 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	974040 1600
GTIN	2050002048232
Classe articolo	91Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comodo tavolo da ufficio con **regolazione dell'altezza** manuale (campo di regolazione **680 – 820 mm**).

Struttura portante robusta con telaio trasversale.

Piede di appoggio realizzato con tubo sagomato in acciaio di 2 mm, 50/50 mm, quadrato.

Telaio di rinforzo collegato ad accoppiamento geometrico.

Libertà di movimento ottimale grazie al telaio ergonomico.

Piano di lavoro in melammina di spessore 25 mm con **superficie effetto faggio**.

#### Verniciatura:

Telaio base grigio metallizzato **termoverniciato**.

Spessore inserti: 25 mm

Campo di regolazione dell'altezza: 680 - 820 mm

Larghezza: 1600 mm

Profondità: 800 mm

Spessore piano di lavoro: 25 mm

### Descrizione tecnica

Forma inserto	Rettangolo
Spessore piano di lavoro	25 mm
Campo di regolazione dell'altezza	680 - 820 mm
Materiale piano di lavoro	Truciolare piano con rivestimento in resina sintetica

Profondità	800 mm
Rivestimento del piano di lavoro	Melamina
Superficie del piano di lavoro	Ornamento in faggio
Larghezza	1600 mm
Regolazione dell'altezza per la postazione di lavoro	680-820 mm
Esecuzione regolazione dell'altezza	meccanico
Spessore inserti	25 mm
Tipo di prodotto	Tavolo da ufficio

## Accessori

Passacavo Numero di bussole 2LR	974100 2LR
Passacavo Numero di bussole 1R	974100 1R
Passacavo Numero di bussole 1M	974100 1M
Passacavo Numero di bussole 1L	974100 1L
Canalina passacavi Adatto per larghezza banco 1600 mm	974120 1600
Tamponatura zona gambe Metallo Adatto per larghezza banco 1600 mm	974111 1600
Schermatura zona gambe Legno Adatto per larghezza banco 1600 mm	974110 1600
Pannello divisorio fonoassorbente Modello 1600	974150 1600
Supporto PC Modello 1	974130 1