



Set di 3 morsetti, duri, Per tipo mandrino: 315



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313210 315
GTIN	2050001929075
Classe articolo	33T

Descrizione

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite **in pochi secondi** o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. **In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina.** Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per l'avvitamento alle griffe base temprate. Utilizzabili come griffe per tornitura o alesatura in abbinamento alle griffe base.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhms Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

- **I morsetti e le griffe integrali acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Descrizione tecnica

Distanza fori b	54 mm
Lunghezza costola A	26 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Lunghezza L	105 mm

Larghezza cava D	12 mm
Larghezza B	36 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhms
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale