



Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 165



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313755 165
GTIN	2050001929778
Classe articolo	33T

Descrizione

Esecuzione:

Bisellati per Ø piccoli.

Scanalatura **fresata di precisione** e dentatura **rettificata di precisione, esecuzione brunita.**

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per :

Mandrini autocentranti Schunk, Röhms e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino autocentrante e ganasce Schunk

Lunghezza L: 82 mm

Larghezza B: 32 mm

Altezza H: 32 mm

Distanza fori a: 15 mm

Distanza fori b: 20 mm

Larghezza cava D: 12 mm

Descrizione tecnica

Altezza H	32 mm
-----------	-------

Lunghezza L	82 mm
Distanza fori b	20 mm
Per filettatura DIN 912	M10
Per tipo mandrino	165 mm
Larghezza cava D	12 mm
Distanza fori a	15 mm
Larghezza B	32 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio