

**Garant****Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 84/130mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	274074 84/130
GTIN	4062406094874
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

**Uso:**

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° Intaglio di cava.

$D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

**Descrizione tecnica**

Ø Minimo 1° intaglio $D_1$	84 mm
Ø Massimo 1° intaglio $D_2$	130 mm
Profondità di taglio cave $t_{max}$ .	50 mm
Tipo di impiego	destra
Chiave di sistema	sì
Larghezza gola w	8 mm

Tipo di prodotto

Cartuccia