

**Garant****Cartuccia Heavy-Duty per scanalatura frontale, destra, Ø Campo Intaglio D1 / D2: 114/160mm****Dati di ordinazione**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 274074 114/160 |
| GTIN            | 4062406094881  |
| Classe articolo | 21U            |

**Descrizione****Esecuzione:**

Per inserti n. art. 275021 – 275048.

**Uso:**

In combinazione con il portautensili n. art. 274004 o in alternativa con l'adattatore n. art. 274003 e il supporto base adatto alle lame di troncatura.

**Attenzione:**

Senza viti di montaggio (sono fornite con i portautensili). La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

$D_1 = \varnothing$  minimo per il 1° intaglio di cava /  $D_2 = \varnothing$  massimo per il 1° Intaglio di cava.

$D_2 = 999$  nel codice misura corrisponde teoricamente a un valore infinito.

**Descrizione tecnica**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Ø Massimo 1° intaglio $D_2$           | 160 mm |
| Ø Minimo 1° intaglio $D_1$            | 114 mm |
| Profondità di taglio cave $t_{max}$ . | 50 mm  |
| Tipo di impiego                       | destra |
| Chiave di sistema                     | sì     |
| Larghezza gola w                      | 8 mm   |

Tipo di prodotto

Cartuccia