

**KERN****Pesapallet, Campo di pesatura: 3000kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	919912 3000
GTIN	4045761203204
Classe articolo	96D

**Descrizione****Esecuzione:**

Pesapallet mobile. 2 ruote e impugnatura per un comodo trasporto della pesapallet.<br>Pesatura dinamica: in caso di condizioni di pesatura instabili o di pesa di animali, è possibile ottenere un valore di pesatura stabile mediante un valore medio.<br>Possibilità di funzionamento a batteria. 4 celle di pesatura in alluminio con rivestimento in silicone.<br>Attrezzatura di sollevamento: acciaio, termoverniciata. Protezione IP67 contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

**Funzione:**

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Con calotta protettiva e adattatore di rete esterno.

**Verniciatura:**

Acciaio, **termoverniciata**.

**Descrizione tecnica**

Altezza	110 mm
Campo massimo di pesatura	1 - 3000 kg
Profondità	1195 mm

Campo di pesatura	3000 kg
Risoluzione	1000 g
Larghezza	840 mm
Numero di batterie contenute	4
Peso	51 kg
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di batteria	Mignon AA
Tipo di prodotto	Pesapallet