


**Garant****CCGW 060204 FN, MKD, Esecuzione del tagliente: NL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265900 NL
GTIN	4062406094577
Classe articolo	21L

**Descrizione****Esecuzione:**

**MCD** - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser. Smussatura per metalli non ferrosi a truciolo lungo.

**Uso:**

Per una lavorazione di massima precisione delle migliori superfici.

**Raccomandazioni:**

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

**Descrizione tecnica**

Tipo	MKD
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 1600 m/min
Materiale da taglio	MKD
Esecuzione del tagliente	NL

Avanzamento f	0,005 - 0,1 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGW 060204 FN
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Attributo del nome del prodotto	MKD
Possibilità di riaffilatura	sì
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura