

**Paio di guanti 6315, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094456 10
GTIN	4059904107021
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

6315. Guanto antitaglio dal comfort eccellente. Rivestimento parziale grigio in PU per una buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi. Non adatto per componenti oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza al taglio	3
EN 388 resistenza allo strappo	4
Misure guanti da lavoro	10
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Traspirazione	buona
Privo di siliconi	no

Presa se sporchi d'olio	buona
Presa da bagnati	moderata
Indossabilità	buona
Sensibilità tattile	Ottima
Protezione contro il calore	non disponibile
Materiale rivestimento	PU
Privi di DMF	no
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	10
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4343C
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio
Peso	15 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio