

Garant**Flessometro, Lunghezza del nastro: 5m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	462070 5
GTIN	4062406095628
Classe articolo	41H

Descrizione**Esecuzione:**

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro. Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in **Haptoprene bicomponente** per garantire un'impugnatura perfetta. I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero. **L'innovativo ammortizzatore** in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi. **Profilo in alluminio integrato** sulla parte inferiore per una posizione precisa. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	16 mm
Lunghezza del nastro	5 m
Altezza corpo	69 mm
Larghezza corpo	30 mm
Lunghezza corpo	70 mm
Norma	EG I

Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 5 m	026240 5
---	----------