



## Paio di guanti 6240 // SKIN, Misure guanti da lavoro: 10



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094234 10
GTIN	4059904095700
Classe articolo	09H

### Descrizione

#### Esecuzione:

**6240 SKIN.** Guanto aderente di elevato comfort e buona sensibilità grazie alla **tecnologia di lavorazione avanzata a 18 maglie** con filo particolarmente sottile. Utilizzabile su touchscreen.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

### Descrizione tecnica

Indossabilità	Ottima
Privo di siliconi	no
Privi di DMF	no
Presa se sporchi d'olio	buona
Presa da bagnati	moderata
Misure guanti da lavoro	10

Protezione contro il calore	non disponibile
Materiale rivestimento	PU
Sensibilità tattile	Ottima
Traspirazione	Ottima
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
EN 388	2111X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	8 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso