

Garant**CCGW 060208 FN, MKD, Esecuzione del tagliente: NL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	265904 NL
GTIN	4062406095635
Classe articolo	21L

Descrizione**Esecuzione:**

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser. Profilo per metalli non ferrosi a truciolo lungo.

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,005 - 0,1 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,01 - 0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 1600 m/min

Materiale da taglio	MKD
Tipo	MKD
Esecuzione del tagliente	NL
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CCGW 060208 FN
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Attributo del nome del prodotto	MKD
Possibilità di riaffilatura	sì
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura