



Paio di guanti di protezione dal freddo 1603 W, Misure guanti da lavoro: 9



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094813 9
GTIN	4059904107281
Classe articolo	09H

Descrizione

Esecuzione:

1603 W. Guanto di protezione dal freddo senza cuciture con **rivestimento in lattice**. Il rivestimento ruvido assicura una **presa eccezionale** quando si manipolano componenti oleosi. **Buona visibilità** grazie al materiale di supporto giallo neon.

Esecuzione Testo pubblicitario:

1603 W. Guanto di protezione dal freddo senza cuciture con **rivestimento in lattice**. Il rivestimento ruvido assicura una **presa eccezionale** quando si manipolano componenti oleosi. **Buona visibilità** grazie al materiale di supporto giallo neon.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Protezione contro il freddo	Ottima
Misure guanti da lavoro	9
Materiale rivestimento	Lattice
Protezione contro il calore	non disponibile
Presi da bagnati	Ottima
EN 388 resistenza allo strappo	4
Presi se sporchi d'olio	buona
Indossabilità	buona
Sensibilità tattile	moderata
EN 388 resistenza alla perforazione	1
EN 388 resistenza all'abrasione	2
Traspirazione	buona
Privo di siliconi	no
Privo di DMF	no
EN 388 resistenza al taglio	2
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Contenuto	12
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Lattice
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	blu / giallo

CE	CE 2241
Peso	45 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo