

**Garant****CNMG 120408, Tipo: HU7305**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250140 HU7305
GTIN	4062406095109
Classe articolo	21G

## Descrizione

CNMG 120408 HU7305 Tipo: HU7305

Rompitrucoli: AM/AG

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,8 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 400 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Impiego principale	N
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	400 - 600 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Tipo	HU7305
Avanzamento $f$	0,1 - 0,8 mm/gir,

Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucioli	AM/AG
Condizione di taglio	continuo
Rivestimento	non rivestito
Codice ISO Inserto	CNGG 120408-AM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura