

**Paio di guanti 6315, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094456 8
GTIN	4059904106987
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

6315. Guanto antitaglio dal comfort eccellente. Rivestimento parziale grigio in PU per una buona presa in ambienti asciutti e leggermente umidi. Non adatto per componenti oleosi.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Sensibilità tattile	Ottima
EN 388 resistenza allo strappo	4
Indossabilità	buona
Protezione contro il calore	non disponibile
EN 388 resistenza alla perforazione	3
Presa se sporchi d'olio	buona

Materiale rivestimento	PU
Privi di DMF	no
Presa da bagnati	moderata
EN 388 resistenza al taglio	3
EN 388 resistenza all'abrasione	4
Misure guanti da lavoro	8
Privo di siliconi	no
Traspirazione	buona
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	10
Tecnologia di lavorazione a maglia	13G
EN 388	4343C
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Colore	grigio
Peso	15 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio