

**Mitutoyo**
**Spessimetri di precisione, Campo di misura: 0-12mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

Strumento compatto e pratico con sistema di misura capacitivo. Superfici di contatto in acciaio temprato, rettificato e lappato.

### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

## Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	0,02 mm
Profondità arco	20 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 12 mm
Ø Superficie di contatto	5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna

Metrologia	digitale
Taratura	C6
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione

### Servizi

Certificato DAkkS Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 30	023430 30
Rapporto di taratura Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200

### Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------