

Mitutoyo**Spessimetri di precisione, Campo di misura: 0-12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Strumento compatto e pratico con sistema di misura capacitivo. Superfici di contatto in acciaio temprato, rettificate e lappate.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Taratura: C6

Imballaggio: Custodia rigida

Risoluzione: 0,01 mm

Limite di errore: 0,02 mm

Ø Superficie di contatto: 5 mm

Profondità arco: 20 mm

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	1
Limite di errore	0,02 mm
Profondità arco	20 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 12 mm

Ø Superficie di contatto	5 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C6
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione

Servizi

Certificato DAkkS Spessimetri di precisione	011310
Rapporto di taratura Spessimetri di precisione	013820
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 30	023430 30
Rapporto di taratura Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
--	------------