

**Paio di guanti 6240 // SKIN, Misure guanti da lavoro: 11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094234 11
GTIN	4059904095717
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

6240 SKIN. Guanto aderente di elevato comfort e buona sensibilità grazie alla **tecnologia di lavorazione avanzata a 18 maglie** con filo particolarmente sottile. Utilizzabile su touchscreen.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Misure guanti da lavoro	11
Protezione contro il calore	non disponibile
Presenza sporchi d'olio	buona
Indossabilità	Ottima
Presenza da bagnati	moderata
Privi di DMF	no

Sensibilità tattile	Ottima
Materiale rivestimento	PU
Traspirazione	Ottima
Privo di siliconi	no
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
EN 388	2111X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	8 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso