



Paio di guanti di protezione dal freddo 1603 W, Misure guanti da lavoro: 10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094813 10
GTIN	4059904107304
Classe articolo	09H

Descrizione

Esecuzione:

1603 W. Guanto di protezione dal freddo senza cuciture con **rivestimento in lattice**. Il rivestimento ruvido assicura una **presa eccezionale** quando si manipolano componenti oleosi. **Buona visibilità** grazie al materiale di supporto giallo neon.

Esecuzione Testo pubblicitario:

1603 W. Guanto di protezione dal freddo senza cuciture con **rivestimento in lattice**. Il rivestimento ruvido assicura una **presa eccezionale** quando si manipolano componenti oleosi. **Buona visibilità** grazie al materiale di supporto giallo neon.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Uso Testo pubblicitario:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Nota Testo pubblicitario:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

EN 388 resistenza al taglio	2
Privi di DMF	no
EN 388 resistenza all'abrasione	2
EN 388 resistenza alla perforazione	1
Sensibilità tattile	moderata
Privo di siliconi	no
Protezione contro il calore	non disponibile
Materiale rivestimento	Lattice
Presa da bagnati	Ottima
Indossabilità	buona
Traspirazione	buona
Protezione contro il freddo	Ottima
Presa se sporchi d'olio	buona
EN 388 resistenza allo strappo	4
Misure guanti da lavoro	10
Categoria di protezione	Categoria II
Tipo di guanto	Guanti di protezione dal freddo
Contenuto	12
Utilizzo	riutilizzabile
Campo di applicazione	Universale
Tecnologia di lavorazione a maglia	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Materiale supporto	Cotone
Rivestimento	Lattice
Variante del rivestimento	Palmo
Colore	blu / giallo

CE	CE 2241
Peso	45 g
Tipo di prodotto	Guanti di protezione dal freddo