

Ansell**Paio di guanti HyFlex® 11-423, Misure guanti da lavoro: 7****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 094471 7 |
| GTIN | 10076490053434 |
| Classe articolo | 04P |

Descrizione**Esecuzione:**

HyFlex® 11-423. Rivestimento in PU/nitrile a base d'acqua. Senza silicone né DMF. Resistente al calore fino a 100 °C. Particolarmente adatto per il taglio di pezzi asciutti o sporchi d'olio.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|--------|
| Indossabilità | ottimo |
| Traspirazione | buono |
| Privi di DMF | sì |
| Presenza da bagnati | buono |
| Presenza se sporchi d'olio | buono |
| EN 388 resistenza al taglio | 3 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Privo di siliceni | sì |
| EN 388 resistenza alla perforazione | 2 |
| EN 388 resistenza allo strappo | 3 |
| Protezione contro il calore | non disponibile |
| Materiale rivestimento | PU/Nitrile |
| Sensibilità tattile | buono |
| EN 388 resistenza all'abrasione | 4 |
| Misure guanti da lavoro | 7 |
| Serie | HyFlex® |
| Categoria di protezione | Categoria II |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso |
| Contenuto | 12 |
| Caratteristiche guanti | Privi di DMF |
| Caratteristiche guanti | Privi di silicone |
| Caratteristiche guanti | Ipoallergenico |
| Caratteristiche guanti | Certificazione per gli alimenti |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G |
| EN 388 | 4X32B |
| EN 407 | X1XXXX |
| Materiale supporto | INTERCEPT™ |
| Rivestimento | PU/Nitrile |
| Materiale | PU/Nitrile |
| Variante del rivestimento | Palmo |
| Campo di applicazione | Universale |
| Colore | grigio / lime |
| Norma | EN 407 |
| Peso | 30 g |
| Lunghezza | 225 mm |
| Utilizzo | riutilizzabile |

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Categoria di protezione antitaglio | B |
| Tipo di prodotto | Guanti antitaglio |