

Garant

**Set di chiavi a bussola Low Profile, con attacco quadro da 1/4 pollici 14 pezzi,
Numero pezzi: 14**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	630355 14
GTIN	4062406096342
Classe articolo	61A

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo **DIN 3122 / 3123**; **inserti per chiavi a bussola** secondo **DIN 3124**. Quadri interni / esterni secondo **DIN 3120**.

Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto **inserto in espanso speciale PUR** e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Vantaggi:

- **Considerata l'altezza ridotta, particolarmente adatti per essere usati in situazioni di lavoro limitate.**
- **Ingombro fino al 50% inferiore rispetto ai prodotti tradizionali.**

Uso:

Per viti a esagono esterno / dadi con filettatura M2 – M8.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 13 pz. Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Cricchetto: 1 pz. n. art. 630357

Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale	4-14 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Imballaggio	Astuccio in plastica
Lunghezza	127 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	47 mm
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Chiave a cricchetto con anello Modello LOWPROFILE	630357 LOWPROFILE
---	-------------------