

Ansell**Set di guanti monouso VersaTouch® 92-200, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094719 9
GTIN	076490479350
Classe articolo	04P

Descrizione**Esecuzione:**

Set di guanti monouso **in scatola**. Categoria III. Senza polvere.

VersaTouch® 92-200. Senza lattice - nessun rischio di allergia di tipo I. Omologato per il contatto con gli alimenti. Ideale per la manipolazione di alimenti contenenti grassi. Punta delle dita testurizzate. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374

Descrizione tecnica

Spessore (parete)	0,07 mm
Misure guanti da lavoro	9
Tempo di permeazione per acetone al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per isopropanolo al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per metanolo al 99%	<10 min
Tempo di permeazione per idrossido di sodio al 40 %	>480 min

Tempo di permeazione per acido solforico al 96 %	<10 min
Tipo di guanto	Guanto monouso
Categoria di protezione	Categoria III
Caratteristiche guanti	Certificazione per gli alimenti
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	senza lattice
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
EN 374	modello C
Materiale	Nitrile
Grado di protezione	Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Materiale supporto	Nitril
Rivestimento	Nitril
Spessore	0,07 mm
Lunghezza	240 mm
Contenuto	100
Peso	2,2 g
Colore	blu
Campo di applicazione	Precisione
Norma/regolamento	EN 374
AQL	1,5
Utilizzo	monouso
Tipo di prodotto	Guanto monouso