

**Paio di guanti 6240 // SKIN, Misure guanti da lavoro: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094234 9
GTIN	4059904095694
Classe articolo	09H

Descrizione**Esecuzione:**

6240 SKIN. Guanto aderente di elevato comfort e buona sensibilità grazie alla **tecnologia di lavorazione avanzata a 18 maglie** con filo particolarmente sottile. Utilizzabile su touchscreen.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Indossabilità	Ottima
Sensibilità tattile	Ottima
Materiale rivestimento	PU
Presenza sporchi d'olio	buona
Presenza bagnati	moderata
Traspirazione	Ottima

Privi di DMF	no
Misure guanti da lavoro	9
Protezione contro il calore	non disponibile
Privo di siliconi	no
Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Contenuto	12
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
EN 388	2111X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	PU
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	nero / blu
Peso	8 g
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso