

BENNING**Pinza amperometrica digitale, Denominazione originale prodotto: CM1-2****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 473305 CM1-2 |
| GTIN | 4014650440624 |
| Classe articolo | 47A |

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo in plastica robusto ed ergonomico con display LC illuminato. Misurazione sicura della corrente continua e alternata senza apertura del circuito elettrico. Rilevazione del valore di misura e del valore massimo; misurazione relativa.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica per elevata sicurezza e funzioni supplementari in numerosi campi di applicazione.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Fornitura:

Incluse batterie, cavi con puntali, custodia rigida e istruzioni per l'uso.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------------------|---------------|
| Corrente alternata AC | 0,1 A – 400 A |
| Precisione base | 1 % |
| Apertura massima della pinza | 30 mm |
| Tensione continua DC | 0,1 V – 600 V |

| | |
|--|------------------------------|
| Resistenza | 0,1 Ω – 20 M Ω |
| Categoria di sovratensione | CAT III 600 V |
| Tensione alternata AC | 0,1 V – 600 V |
| Metodo di misura | RMS |
| Funzione Salva | 5 |
| Denominazione originale prodotto | CM1-2 |
| Test con segnale acustico | 0 – 20 Ω |
| Visualizzazione massima | 2000 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 |
| Numero di batterie contenute | 2 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Alimentazione elettrica | 2x 081561 LR3 |
| Taratura | I4 |
| Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |

Servizi

| | |
|--|----------|
| Certificato DAkkSPinza per elettricisti Tipo D | 027060 D |
| Rapporto di taraturaPinza per elettricisti Modello D | 027050 D |

Accessori

| | |
|--|------------|
| Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3 | 081561 LR3 |
| Cavi con puntali \varnothing Puntali di misura 4 mm | 473308 4 |
| Cavi con puntali \varnothing Puntali di misura 2 mm | 473308 2 |