

KERN**Bilancia tascabile modello TGC, Campo massimo di pesatura: 150g****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	479446 150
GTIN	4045761217522
Classe articolo	47D

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con funzione di tara, tasto della tara.**
- **Programma di regolazione CAL: per una precisione elevata.**

Bilancia tascabile piatta con ampio piano di pesata in acciaio legato e pratico vano per la funzione di tara. Display LCD retroilluminato per una facile lettura del peso.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081560 Dim. CR2032.

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	2
Altezza	18 mm
Larghezza	100 mm
Campo massimo di pesatura	150 g
Risoluzione	0,01 g
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Profondità	130 mm

Peso netto	0,18 kg
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia compatta

Servizi

Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50
Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
---	---------------